

Garant

Kotúčová/upichovacia fréza so závitom HSS šírka $a_p = 1,5$ mm, $\varnothing D$ / počet čepielok Z: 63/4mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218415 63/4
GTIN	4062406238582
Trieda položky	21P

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a **lacného ocelového noža** alebo goliera a **vysoko presného teplotne odolného noža HSS**.

Najmä na použitie v hlbokých dutinách.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel' HSS.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do $\varnothing D = 200$ mm.

Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

Technický opis

\varnothing rezných hrán D_c	63 mm
Počet rezných hrán Z	4
$\varnothing D_2$	29 mm

Ø D ₁ h6	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	XC.. 1113
Montážny závit M	M16
maximálna hĺbka zárezu a _{e max}	15,75 mm
Celková dĺžka L _{celk} pre a _p 2,2 mm	40 mm
Celková dĺžka L _{celk} pre a _p 1,5 mm	33,4 mm
Šírka a _p	1,5 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Rezný materiál	Oceľ
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Kotúčová fréza