

Garant**VC.T 160404, Typ: HB730-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261458 HB730-1
GTIN	4062406239480
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 175 m/min
Typ	HB730-1
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,15 - 0,25 mm/ot,
Povrchová úprava	Nano-PVD
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Hlavné použitie	UNI
Lamač triesok	XUM
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie