

Garant**Poháňaný nástroj radiálny zapustený, VX4, Typ: Z40VX4RIKD****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319927 Z40VX4RIKD
GTIN	
Trieda položky	31W

Popis**Prevedenie:**

Zapustený dizajn pre väčší priestor na obrábanie.

Použitie na **kotúčových revolveroch**. Pravé vyhotovenie. Prevod 1:1. Verzia s vnútorným chladením (vnútorným) max 70 bar. Zarovnanie pomocou **štandardnej lišty**.

Prevedenie IKD – s keramikou tesniacou súpravou, tlak do 70 barov, úplne suchý chod.

Verzia IM s vnútornou upínacou maticou.

Pre použitie na všetkých CNC sústruhoch **DMG Gildemeister CTX** s revolverovou hlavou **Sauter**.

Spojka pohonu **DIN 5480**. Upínanie nástrojov v AGW cez ER upínaciu klieštinu s vonkajšou maticou alebo rýchlovýmenným systémom VARIA VX s licenciou EWS. Externé vonkajšie chladenie cez rúru KM, vnútorné chladenie pomocou nástroja centrálné cez vreteno. Maximálne otáčky 8000 ot./min⁻¹.

Výhoda:

- **Dizajn optimalizovaný pre hmotnosť a geometriu.**
- **Spôľahlivosť procesu vďaka vysokokvalitným komponentom, trvanlivosť.**
- **Prenos vysokých krútiacich momentov.**
- **100 % kontrola – každý AGW je podrobený zábehovému programu.**
- **Vnútorné chladenie: špeciálne vyvinuté a patentované tesnenie.**

Použitie:

Čo najviac krokov obrábania v jednom upnutí. Ak je nedostatok miesta (dostupné upínacie priestory) v revolverovej hlave.

Vhodné pre:

DMG Gildemeister CTX. Niektoré Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atď. s DIN 5480.

Rozsah balenia:

AGW pre upínaciu klieštinu: vrátane upínacej matice a hákového kľúča. AGW VARIA VX: vrátane kľúča.

Zvláštne príslušenstvo:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802 - 319888, ER rýchlovýmenný adaptér č. 319761 - 319781, upínacia klieština ER č. 308941 - 309878, upínací kľúč ER č. 309680 - 309745.

Upozornenie:

- **Iné typy pohonov (napr. DIN 5482), prevody, rozmery, BMT atď. na vyžiadanie:**
www.hoffmann.ews-tools.com
- **Nástroje IK (vnútorné chladenie) bez chodu nasucho so štandardným tesnením, filtrovanie chladiacej kvapaliny < 50 µm.**
- **Odporúčanie: Verziu VARIA VX ovládajte momentovým nástrojom (max. 6 Nm).**
- **Pre ťažké frézovacie práce sa na požiadanie odporúča variant s kuželíkovým ložiskom.**

Technický opis

b ₂	99,5 mm
b ₁	31,5 mm
x	100 mm
l ₁	138 mm
h ₁	76 mm
Chladenie	interné
Upínač	VX4
Veľkosť VDI	40
Upnutie nástroja	Varia VX4
Druh produktu	Poháňaný nástroj

Príslušenstvo

Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX4 Ø upnutia D1 12	319827 12
Upínač pre frézy VARIA VX4 Ø trňa d1 27	319838 27
Varia upínacia klieština VARIA VX4 Pre veľkosť upínacej klieštiny ER 25	319804 25
	319804 16

Varia upínacia klieština VARIA VX4 Pre veľkosť upínacej klieštiny ER 16

Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX4 Ø upnutia D1 8

319827 8

Varia upínacia klieština VARIA VX4 Pre veľkosť upínacej klieštiny ER 32

319804 32

Upínač pre frézy VARIA VX4 Ø trňa d1 22

319838 22

Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX4 Ø upnutia D1 20

319827 20

Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX4 Ø upnutia D1 6

319827 6

Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX4 Ø upnutia D1 10

319827 10

Upínač pre frézy VARIA VX4 Ø trňa d1 16

319838 16

Varia upínacia klieština VARIA VX4 Pre veľkosť upínacej klieštiny ER 40

319804 40

Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX4 Ø upnutia D1 25

319827 25

Varia upínacia klieština VARIA VX4 Pre veľkosť upínacej klieštiny ER 20

319804 20

Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA VX4 Ø upnutia D1 16

319827 16