

**Garant****tepelný upínací trň Tvar AD, BT 30, krátka, Ø upnutia D1: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303405 5
GTIN	4045197763617
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm (od Ø 6).
- veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806, zmršťovací nástavec č. 302410 – 302417, zmršťovací prístroj 354210 – 354400.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	17 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Upínač	BT 30, krátka
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

## Príslušenstvo

Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308765 30
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 30	354225 30
Podstavná skriňa	354290
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308760 30
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 3-5,9	354235 3-5,9
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 3-5	354240 3-5
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 30	308610 30
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 3-5,9	354236 3-5,9