

**HOLEX****HT puzdro, BT 50, krátka, Ø upnutia D1: 20mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303469 20
GTIN	4062406240059
Trieda položky	32A

## Popis

### Prevedenie:

- **Veľmi vysoká celková tuhosť vďaka optimalizovanej konštrukcii.**
- **Axiálne prestavenie dĺžky, dráha prestavenia 10 mm.**

### Výhoda:

- **Najvyššie prenosné krútiace momenty (550 Nm), prevedenie HT (High Torque), vďaka tomu bezpečnosť procesu.**
- **Ideálne tlmiace vlastnosti, vďaka tomu optimálny povrch obrobku, dlhšia životnosť a šetrenie vretena.**
- **Tepelná odolnosť do 120 °C.**

### Použitie:

**Predovšetkým pri ťažkom obrábaní pri frézovaní.**

### Rozsah balenia:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802.

### Upozornenie:

Pozor pri preťažených nástrojoch a TPC obrábaní.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	83,5 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	45,5 mm

Ø upnutia D <sub>1</sub>	20 mm
Vonkajší Ø D	49,25 mm
vhodná redukčná objímka	302160; 302155; 302150; 302165
Upínač	BT 50, krátka
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro