



Čistiaca loptička, Stopka Ø d1: 20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	358952 20
GTIN	4060576125374
Trieda položky	33T

Popis

Výhoda:

- **Hospodárna jednotka pre flexibilnú automatizáciu v stroji.**
- **Rýchle, automatizované čistenie pre maximálne využitie stroja.**
- **Neproductívny čas je skrátenej na minimum.**
- **Zvýšená bezpečnosť obsluhy stroja.**
- **Pracovný rozsah 360°.**
- **Na montáž do akéhokoľvek systému držiakov nástrojov s vnútorným chladením.**

Funkcia:

Čistiace zariadenie sa ovláda hydraulicky prostredníctvom strojovej kvapaliny (filtrovej, max. veľkosť častíc 30 µm) alebo pneumaticky prostredníctvom filtrovaného stlačeného vzduchu podľa normy ISO 8573-1:2010.

Silný prúd vzduchu alebo chladiaceho maziva vychádza z trysiek na guľovej hlave a cez otvor v hriadeli čistiaceho zariadenia sa vytláča z držiaka nástroja. Hlava sa môže dodatočne otáčať pri pohybe vretena, a tak dosahuje aj posledný uhol v pracovnej oblasti.

Skrutkové zátky a škrtiace vložky menia čistiacu trysku.

Technický opis

Technický list

Dĺžka L	78 mm
L ₁	35 mm
Ø D	37 mm
maximálne otáčky	100 min ⁻¹
Pracovný rozsah	360 Stupeň
max. chladiaci tlak	80 bar
Druh produktu	Čistiaca loptička