

Garant

**Upínací trň pre frézovacie hlavy Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 50
A = 200, Ø trňa d1: 22mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301154 22
GTIN	4062406242145
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- Krátke vytiahnutie.
- Zväčšená oblasť upevnenia nákrúžku.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- So 4 otvormi v chladiacom kanáli.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	200 mm
Ø trňa d ₁	22 mm
Vonkajší Ø D	48 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	19 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	22

Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	22
Ø upnutia D ₁	22 mm
Upínač	SK 50 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
otvor v chladiacom kanáli	nie je uzatvárateľný
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy