

**Garant****tepelný upínací trň Tvar AD, BT 30, krátka, Ø upnutia D1: 14mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303405 14
GTIN	4045197763662
Trieda položky	31A

## Popis

**Prevedenie:**

- Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm (od Ø 6).
- veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806, zmršťovací nástavec č. 302410 – 302417, zmršťovací prístroj 354210 – 354400.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Vonkajší Ø D	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	14 mm
Upínač	BT 30, krátka
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

## Príslušenstvo

Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 30	308610 30
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 12,1-16	354236 12,1-16
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 30	354225 30
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 12,1-16	354235 12,1-16
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308765 30
Podstavná skriňa	354290
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 12-20	354240 12-20
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308760 30