

Garant**tepelný upínací trň Tvar AD, BT 30, krátka, Ø upnutia D1: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303405 20
GTIN	4045197763693
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm (od Ø 6).
- veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806, zmršťovací nástavec č. 302410 – 302417, zmršťovací prístroj 354210 – 354400.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
Vonkajší Ø D	42 mm
Ø D ₂	33 mm
Ø upnutia D ₁	20 mm
Upínač	BT 30, krátka
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 12-20	354240 12-20
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 16,1-22	354236 16,1-22
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 30	354225 30
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308765 30
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 16,1-22	354235 16,1-22
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308760 30
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 30	308610 30
Podstavná skriňa	354290