

**Garant**
**Držiak upichovacieho noža 45°, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 16/2**


## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273762 16/2
GTIN	4062406243869
Trieda položky	21W

## Popis

Použitie:

Na operácie zúženia priemeru závitu priamo na ramene na výrobu odľahčovacích zápichov na závitovanie a brúsne práce.

Upozornenie:

$\varnothing D_{min} = 30 \text{ mm}$  (pri  $w = 3$ ).  $\varnothing D_{min} = 35 \text{ mm}$  (pre  $w = 2$ ). Používajte len s upichovacou doštičkou s plným polomerom č. 273735 – 273739. Žiadny štandardný odľahčovací zápich podľa DIN 509.

## Technický opis

Skrutka	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Dĺžka hlavy $L_1$	33 mm
Šírka zápichu w	2 mm
Funkčná šírka $L_4$	19 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Veľkosť stopky	16 mm
min šírka zápichu y	0,35 mm
$t_{min}$	0,5 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

	659906 1600
Upevňovacia skrutka, Typ: 5	279815 5
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX25	674248 TX25
Čepel' 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50	659874 50
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600	659957 1600