

**Garant**
**Držiak upichovacieho noža 45°, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/2**


## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273762 25/2
GTIN	4062406243883
Trieda položky	21W

## Popis

Použitie:

Na operácie zúženia priemeru závitú priamo na ramene na výrobu odľahčovacích zápichov na závitovanie a brúsne práce.

Upozornenie:

$\varnothing D_{min} = 30 \text{ mm}$  (pri  $w = 3$ ).  $\varnothing D_{min} = 35 \text{ mm}$  (pre  $w = 2$ ). Používajte len s upichovacou doštičkou s plným polomerom č. 273735 – 273739. Žiadny štandardný odľahčovací zápich podľa DIN 509.

## Technický opis

Celková dĺžka L	150 mm
Šírka zápichu w	2 mm
Funkčná šírka $L_4$	28 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Dĺžka hlavy $L_1$	33 mm
Veľkosť stopky	25 mm
min šírka zápichu y	0,35 mm
$t_{min}$	0,5 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním  
skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50

659874 50

Upevňovacia skrutka, Typ: 5

279815 5

659906 1600

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX25

674248 TX25

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600

659957 1600