

**Garant****Hydraulická klieština ER s prevlečnou maticou ER32, Ød: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319743 12
GTIN	4062406244057
Trieda položky	31W

**Popis****Prevedenie:**

Vysoká flexibilita, na použitie pri sústružení v statickom upínači, ale aj s poháňanými nástrojmi. Najlepšia obvodová hádzavosť.

Pre poháňané nástroje s vonkajším závitom.

**Výhoda:**

- **Ideálne tlmiace vlastnosti, teda optimálny povrch obrobku a zvýšená životnosť nástroja.**
- **Rýchla a jednoduchá manipulácia.**
- **Pružné používanie medzipodmienok.**
- **Dokonalé centrovanie.**

**Použitie:**

Vhodné na vrtanie, vystružovanie, zahľbovanie a tiež na použitie s vyvrtávacími tyčami.

**Technický opis**

Ø d	12 mm
Závit M	M40×1,5
Dĺžka L	58,3 mm
Ø d <sub>2</sub>	50 mm
Druh produktu	klieština

