

**LED čelová lampa s akumulátorom, Typ: 300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081493 300
GTIN	4062406242480
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

LED čelová lampa so širokým svetelným kuželom na optimálne osvetlenie celého pracovného priestoru. Bezdotykové zapínanie a vypínanie pomocou senzorového systému s 2 úrovňami osvetlenia.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane USB nabíjacieho kábla.

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Celková šírka	47 mm
Celková dĺžka	78 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Svetelný tok Úroveň 2	300 lm
Trvanie osvetlenia	6 h
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Svetelný tok	100 lm

Hmotnosť	111 g
Zóna ATEX	žiadna
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Trvanie osvetlenia úroveň 2	2 h
Druh produktu	Čelová lampa