

**Garant****Závitová frézovacia hlava, so závitom, Ø D: 21mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218110 21
GTIN	4062406245221
Trieda položky	21R

**Popis****Použitie:**

- **Pre veľké a hlboké závit.**
- **Pre valcové vnútorné závit; iné vložky a nosiče na požiadanie.**
- **Pre priechodné a slepé závit.**
- **Univerzálne použiteľné pre ľavé a pravé závit.**
- **Nízky rezný tlak.**

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	14 mm
Účinný Ø D	20,75 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	19,2 mm
Počet rezných hrán Z	2
Veľkosť doštičiek	11
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Montážny závit	M8
Ø zväzku D <sub>1</sub>	14,1 mm
L <sub>2</sub>	5,2 mm
Počet napínacích drážok	2

Použitie pri type otvora	Slepý otvor
Použitie pri type otvora	Priechodný otvor
Smer rezania	vľavo a vpravo
Prevedenie stopky	so závitom
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Závitová fréza

## Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX8	659922 TX8
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200