


**Garant****Frézovacia doštička pre vnútorný závit 60°, HB7720, Stúpanie: 2,5-3,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218124 2,5-3,5
GTIN	4062406245320
Trieda položky	21D

**Popis****Prevedenie:**

Velkosť taniera 16.

**Použitie:**

Pre metrický vnútorný závit 60° podľa DIN/ISO R 262 (DIN13).

**Technický opis**

Plný profil	nie
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Povrchová úprava	TiCN
Stúpanie závitov	2,5 - 3,5 mm
vhodné pre závit	M40×2,5; M41×3; M42×3,5
Počet rezných hrán Z	1
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň

Velkosť doštičiek	16 mm
Posuv $f_z$ v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Posuv $f_z$ v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Smer rezania	pravé a ľavé
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	140	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	120	N
Hliník > 10 % si	vhodný	80	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	S
GG(G)	podmienene vhodný	70	K
CuZn	vhodný	120	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		