

Garant**Upínač Tvar AD, BT 50, krátka, Ø upnutia D1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303670 16
GTIN	4062406250225
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod).

Výhoda:

Prostredníctvom **dvojitého kontaktu kužela a styčnej plochy** vzniká stabilnejšia a presná upínacia situácia:

- **Lepšia kvalita povrchu**
- **Dlhšia životnosť nástrojov**
- **Konzistentné uloženie vo vretene (aj pri vysokých otáčkach)**
- **Lepšia presnosť chodu**

Uchytenie s dvojitým kontaktom BT sa môže použiť aj v štandardnom vretene stroja BT – a aj naopak. Výhody dvojitého kontaktu vznikajú len pri uchytení dvojitého kontaktu a vretena.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Vonkajší Ø D	48 mm
Ø upnutia D ₁	16 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	16

Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
a	1,5 mm
Upínač	BT 50, krátka
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Prevedenie	BT-DC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 16

309900 16