

Garant**Upínací trň pre frézovacie hlavy Tvar AD, BT 40, krátka, Ø trňa d1: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303800 16
GTIN	4062406250522
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). S otvorom na čip RFID/Balluff a otvormi na chladiaci kanál.

Výhoda:

Prostredníctvom **dvojitého kontaktu kužeľa a styčnej plochy** vzniká stabilnejšia a presná upínacia situácia:

- **Lepšia kvalita povrchu**
- **Dlhšia životnosť nástrojov**
- **Konzistentné uloženie vo vretene (aj pri vysokých otáčkach)**
- **Lepšia presnosť chodu**

Uchytenie s dvojitým kontaktom BT sa môže použiť aj v štandardnom vretene stroja BT – a aj naopak. Výhody dvojitého kontaktu vznikajú len pri uchytení dvojitého kontaktu a vretena.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308806. Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	35 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	16
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	16

Technický list

Ø trňa d_1	16 mm
Vonkajší Ø D	38 mm
a	1 mm
Ø upnutia D_1	16 mm
upínač	BT 40, krátka
Norma	DIN 6357
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Prevedenie	BT-DC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy