

**HOLEX****Upínací trň pre frézovacie hlavy Tvar A, SK 40, krátka, Ø trňa d1: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301017 32
GTIN	4062406251895
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

- **Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.**
- **Krátke vytiahnutie.**
- **Zväčšená oblasť upevnenia nákrúžku.**
- **S otvorom na čipy RFID/Balluff.**

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami.

**Rozsah balenia:**

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	50 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	32
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	32
Dĺžka frézovacieho trňa L <sub>4</sub>	24 mm
Ø trňa d <sub>1</sub>	32 mm
Vonkajší Ø D	78 mm

Ø upnutia D <sub>1</sub>	32 mm
Upínač	SK 40, krátka
Norma	DIN 6357
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy