

HOLEX**TK fréza, TiAlN, Ø DC: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	203246 8
GTIN	4062406252441
Trieda položky	12X

Popis**Prevedenie:**

Zosilnené jadro a geometria na tvrdé frézovanie, bez dynamického sklonu krútenia. Tolerancia: Menovitá veľkosť Ø: D_c 0/-0,02 mm.

Použitie:

Na obvodové frézovanie pri dokončovacích prácach.

(Čelný rez len s malou hĺbkou rezu).

Upozornenie:

Následný produkt pre č. 203240.

Technický opis

Ø stopky D _s	8 mm
Tolerancia menovitého Ø	0 / -0,02
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Ø rezných hrán D _c	8 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,08 mm
Počet zubov Z	6
Celková dĺžka L	63 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 55 HRC	0,03 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6

Dĺžka britov L_c	19 mm
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	H
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05xD pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	95	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	85	P
Oceľ < 50 HRC	vhodný	75	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	65	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	50	H
Oceľ < 65 HRC	podmienene vhodný	30	H
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB