


Garant**SNMM 190624, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251394 HB7020
GTIN	4045197764232
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Lamač triesok	SR
Hĺbka rezu a_p	2 - 12 mm
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	2,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMM 190624

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie