

**Garant****Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený ťahovací moment:  
0,38Nm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211750 0,38
GTIN	4045197764256
Trieda položky	21B

## Popis

### Prevedenie:

Momentový skrutkovač s praktickou 2-zložkovou T-rukoväťou. Ťahovací moment je pevne nastavený. Upínanie pomocou permanentných magnetov.

### Funkcia:

Pri dosiahnutí krútiaceho momentu sa skrutkovač **počutelne aj viditeľne** spustí. Vďaka spusteniu dlhou dráhou dostane používateľ jednoznačný signál, že bola dosiahnutá nastavená hodnota.

### Použitie:

V spojení s **1/4-palcovými bitmi** so stopkou **C 6,3** alebo **E 6,3**, napr. **bit Torx Plus® č. 674252**. Ideálny na presné upevnenie otočných rezných platničiek podľa špecifikovaného ťahovacieho momentu.

### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

### Upozornenie:

Dodáva sa **bez** bitu.

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

## Technický opis

Dĺžka čepele	50 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±15 %
nastavený ťahovací moment	0,38 Nm
Uchytenie bitu	D 6,3
Uchytenie bitu	F 6,3
Norma	DIN EN ISO 6789
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Celková dĺžka L	107 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie dlhej dráhy
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínac
Spätná väzba	s vypínaním
Nastavenie hodnoty spúšťania	prednastavený
Smer vťahovania	utahovanie doprava
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentový skrutkovač

## Príslušenstvo

„TQ-Station“ – úložná stanica pre momentové skrutkovače	659964
---	--------