



Rádlovací tvárniaci nástroj univerzálny, Veľkosť stopky: 25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290020 25
GTIN	4030741471650
Trieda položky	29H

Popis

Prevedenie:

Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrpta.

Karbidové vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.

Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.

- **Minimálny tlak, znížené namáhanie obrobku a stroja.**
- **Synchrónne vreteno na jednoduché nastavenie držiakov ryhovaného kolieska a výšok hrotu.**
- **Možnosť rozšírenia pracovného rozsahu otáčaním nosičov rádlovacieho kolieska.**
- **Možnosť výmeny čelustí (súprava čelustí na vyžiadanie) na ohýbanie až po nákrúžok.**

Upozornenie:

Použitím rádlovacieho kolieska \varnothing 25 mm sa pracovný rozsah rozšíri na 0 mm – 65 mm.

Technický opis

Osový čap	299910 8
pre šírku ryhovača b	8 mm
Šírka stopky	25 mm
Pracovný rozsah	3,5 - 65 mm
pre \varnothing ryhovača d ₁	20 mm
pre \varnothing ryhovača d ₁	25 mm

Výška stopky	25 mm
pre Ø vrúbkovaného otvoru d_2	6 mm
Smer rezania	vľavo a vpravo
pre profil ryhovača	RAA 2×AA
pre profil ryhovača	RBL 2×BR
pre profil ryhovača	RGE45° BL/BR45°
pre profil ryhovača	RGE30° BL/BR30°
pre profil ryhovača	RBR 2×BL
Druh produktu	Rádlovací nástroj