



Sada ryhovacieho frézovacieho nástroja, Veľkosť stopky: 25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290219 25
GTIN	4030741656910
Trieda položky	29H

Popis

Prevedenie:

Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.

TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.

Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.

Obsah:

po 1 ks rádlovací frézovací nástroj c. 290200 a c. 290210: Veľ. 25

po 2 ks rádlovacie koliesko c. 290261: Veľ. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

po 1 ks rádlovacie koliesko c. 290276 a c. 290281: Veľ. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Technický opis

Smer rezania	vľavo a vpravo
pre profil ryhovača	RAA 1×BR30°
pre profil ryhovača	RAA 1×BL30°
pre profil ryhovača	RBR30° 1×AA
pre profil ryhovača	RBL30° 1×AA
pre profil ryhovača	RBR45° 1×BL15°

pre profil ryhovača	RBL45° 1×BR15°
pre profil ryhovača	RGE30° 2×AA
pre profil ryhovača	RGE45° BL/BR45°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Príslušenstvo

Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 25X6/1,5	290276 25X6/1,5
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 25X6/0,8	290261 25X6/0,8
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 25X6/1,0	290276 25X6/1,0
Ryhovací frérovací nástroj univerzálny Veľkosť stopky 25	290210 25
Ryhovací frérovací nástroj univerzálny Veľkosť stopky 25	290200 25
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 25X6/1,0	290261 25X6/1,0
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 25X6/0,8	290276 25X6/0,8
Rádlovacie koliesko PM Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov 25X6/1,5	290261 25X6/1,5