

**HOLEX****Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 3xD, Ø DC: 26,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235005 26,5
GTIN	4062406253219
Trieda položky	22L

**Popis****Prevedenie:**

Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom. Môže sa použiť aj v náročných situáciách vrtania až do hĺbky 4xD.

**Tolerancia otvorov:** 0,1/+0,25 mm

**Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.

Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

**Rozsah balenia:**

So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).

**Technický opis**

Menovitý-Ø D	26,5
Séria	HOLEX Pro Tap
Počet rezných hrán Z	1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT093608/XOMT093605
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	60 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	81 mm
Celková dĺžka L	163 mm

Maximálna hranica prestavenia $V_{max}$	0,3 mm
Dĺžka previsu $L_A$	103 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX9	659922 TX9
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200