

**HOLEX****Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 3xD, Ø DC: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235005 15
GTIN	4062406253042
Trieda položky	22L

**Popis****Prevedenie:**

Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom. Môže sa použiť aj v náročných situáciách vrtania až do hĺbky 4xD.

**Tolerancia otvorov:** 0,1/+0,25 mm

**Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.

Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

**Rozsah balenia:**

So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).

**Technický opis**

Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	48 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	50 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT05T204/XOMT05T204
pre Ø palca	19/32 palec
Počet rezných hrán Z	1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Séria	HOLEX Pro Tap
Menovitý-Ø D	15
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm

Celková dĺžka L	114 mm
Maximálna hranica prestavenia $V_{max}$	0,25 mm
Dĺžka previsu $L_A$	64 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX6	659922 TX6
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200