

Garant**TK hrubovacia a dokončovacia fréza MTC, DLC, Ø e8 DC: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	205081 10
GTIN	4045197766984
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

S **povrchovou úpravou DLC sp²** najnovšej generácie.
Stabilné a ostré rezné hrany. Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527.

Použitie:

Špeciálne na použitie **MTC (Multi Task Cutting)** na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier.

Technický opis

Ø rezných hrán D _c	10 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého Ø	e8
Ø stopky D _s	10 mm
Posuv f _z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,05 mm
Počet zubov Z	2
Celková dĺžka L	72 mm
Dĺžka britov L _c	25 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,04 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň

Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Frézovací profil	WF
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	MTC
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	330	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	vhodný	230	N
CuZn	podmienene vhodný	260	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------