

HOLEX**Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2xD, Ø DC: 35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235000 35
GTIN	4062406252977
Trieda položky	22L

Popis**Prevedenie:**

Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom. Môže sa použiť aj v náročných situáciách vrtania až do hĺbky 4xD.

Tolerancia otvorov: 0,1/+0,25 mm

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.

Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

Rozsah balenia:

So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).

Technický opis

Ø stopky D _s	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	232980 5 (TX15;3Nm)
Počet rezných hrán Z	1
Úžitková dĺžka L ₁	73 mm
Dĺžka stopky L _s	60 mm
Menovitý-Ø D	35
Séria	HOLEX Pro Tap
pre Ø palca	1 3/8 palec

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT110408/XOMT110406
Celková dĺžka L	157 mm
Maximálna hranica prestavenia V_{max}	0,35 mm
Dĺžka previsu L_A	101 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	2xD
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500