

**CNMG 09T304, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250090 HBT130
GTIN	4062406256043
Trieda položky	22D

Technický opis

Typ	HBT130
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T304
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Lamač triesok	MF
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie