


**CNMG 09T304, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Trieda položky	22D

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HBT020
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T304
Povrchová úprava	TiCN
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Lamač triesok	PF

Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie