


**CNMG 09T304, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250188 HBT020
GTIN	4062406256111
Trieda položky	22D

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,8 - 5 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T304
Lamač triesok	PM
Povrchová úprava	TiCN
Hlavné použitie	P
Typ	HBT020
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie