

**CNMG 09T304, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250188 HBT130
GTIN	4062406256104
Trieda položky	22D

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Typ	HBT130
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	MM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T304
Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Hlavné použitie	M

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie