


**CNMG 120412, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250219 HBT020
GTIN	4062406256234
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	1,8 - 6 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	TiCN
Posuv $f$	0,2 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	PR
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	HBT020
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie