

**CNMG 160612, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250221 HBT130
GTIN	4062406256265
Trieda položky	22D

Technický opis

Povrchová úprava	TiCN
Hĺbka rezu a_p	2 - 6 mm
Hlavné použitie	M
Typ	HBT130
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 180 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,

Uhlový Polomer	1,2 mm
Lamač triesok	MR
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie