

**CNMG 120412, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250219 HBT130
GTIN	4062406256227
Trieda položky	22D

Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 180 m/min
Lamač triesok	MR
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	HBT130
Povrchová úprava	TiCN
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Rezný materiál	HM

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	2 - 6 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie