

**DNMG 110408, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250781 HBT020
GTIN	4062406256371
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Lamač triesok	PM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Rezný materiál	HM
Typ	HBT020
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 280 m/min

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408
Hĺbka rezu $a_p$	0,8 - 5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie