


HOLEX**DNMG 150608, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250669 HBT020
GTIN	4062406256333
Trieda položky	22D

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Povrchová úprava	TiCN
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	PF
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Typ	HBT020
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie