

HOLEX**DNMG 150608, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250669 HBT130
GTIN	4062406256326
Trieda položky	22D

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Typ	HBT130
Lamač triesok	MF
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie