

HOLEX**DNMG 150608, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250786 HBT020
GTIN	4062406256531
Trieda položky	22D

Technický opis

Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Typ	HBT020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Lamač triesok	PR
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	TiCN
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	1,8 - 6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie