


**DNMG 150608, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250784 HBT020
GTIN	4062406256517
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Lamač triesok	PM
Typ	HBT020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Hĺbka rezu $a_p$	0,8 - 5 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,45 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie