

**TNMG 160404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251414 HBT130
GTIN	4062406256630
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Lamač triesok	MF
Typ	HBT130
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Posuv $f$	0,15 - 0,45 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie