


**SNMG 120404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251266 HBT020
GTIN	4062406256586
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	TiCN
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	8
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,8 - 5 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HBT020
Lamač triesok	PM

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie