


**TNMG 160404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251414 HBT020
GTIN	4062406256647
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HBT020
Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	TiCN
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Lamač triesok	PF
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie