


**SNMG 120408, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251267 HBT020
GTIN	4062406256609
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Lamač triesok	PM
Hlavné použitie	P
Typ	HBT020
Povrchová úprava	TiCN
Hĺbka rezu $a_p$	0,8 - 5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,45 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	8
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 280 m/min

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie