


**TNMG 160404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251564 HBT020
GTIN	4062406256661
Trieda položky	22D

Technický opis

Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	6
Lamač triesok	PM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Typ	HBT020
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min

Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie