

**TNMG 160404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251564 HBT130
GTIN	4062406256654
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	6
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Typ	HBT130
Lamač triesok	MM
Hlavné použitie	M
Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

hrubovanie a dokoncovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie