


**TNMG 160408, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251565 HBT020
GTIN	4062406256685
Trieda položky	22D

Technický opis

Povrchová úprava	TiCN
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HBT020
Počet výmien/rezných hrán	6
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Lamač triesok	PM
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 5 mm

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie