

HOLEX**VNMG 160404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251828 HBT130
GTIN	4062406256715
Trieda položky	22D

Technický opis

Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	MM
Typ	HBT130
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404

Povrchová úprava	TiCN
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie