

Garant**Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 20/3Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273791 20/3L
GTIN	4045197766014
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm²). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Ø zábehu D_{min} = 25 mm do dĺžky 30,5 mm.

Ø zábehu D_{min} = 27,5 mm v celkovej dĺžke.

Technický opis

t_{max} Vnútorne spracovanie	6 mm
Skrutka	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Odsadenie stredu L_3	17 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	27,5 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Upevňovacia skrutka Typ 8	279815 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500