

**WNMG 080404, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251939 HBT130
GTIN	4062406256777
Trieda položky	22D

Popis**Technický opis**

Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	MF
Počet výmien/rezných hrán	6
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	TiCN
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HBT130

Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie