

HOLEX**VNMG 160404, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251772 HBT020
GTIN	4062406256708
Trieda položky	22D

Technický opis

Typ	HBT020
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Povrchová úprava	TiCN
Lamač triesok	PF
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie